



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.


Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]		100000 h
A fényforrás színe	RGB	Működtetés és elektronika	
Cserélhető fényforrás	Nem	Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Vezérlővel együtt	Igen	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
A lámpatest fényszóródása	30° x 60°	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály	Szabályozható	Igen
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		

ColorGraze QLX Powercore


Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	305 mm
Szín	alumínium
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	408 lm
Kezdeti bemeneti feszültség	15 W
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	100000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	80000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	80000

Méretezett rajza



Graze

70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	91000
Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
Termékadatok	
Teljes termék kód	871829160406899
A termék megrendelési neve	BCS467 30x60 RGB L305
EAN/UPC - termék	8718291604068
Rendelési kód	123-000079-23
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503703350
Nettó tömeg (darab)	0.345 kg
Katalógusszám	123-000079-23
A katalógusszám leírása	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Graze

