



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe com o menor consumo de energia possível. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de proporcionar iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. O Graze QLX Powercore é capaz de iluminar mais de 10 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Dados do produto

Informações gerais		Frequência de entrada	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Cor da fonte de luz	RGB	Controles e dimerização	
Fonte de luz substituível	Não	Regulável	Sim
Controlador incluído	Sim	Dados mecânicos e de compartimento	
Difusão do fecho da luz da luminária	30° x 60°	Material do compartimento	Aluminum extruded
Proteção/Classe IEC	CL I (I)	Material de óptica	PC
Marca CE	CE	Material de lente/tampa óptica	PC
Marca UL	UL and cUL mark	Comprimento	305 mm
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h	Cor	alumínio
Dados elétricos e de operação			
Tensão de entrada	100-277 V		


ColorGraz

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	408 lm
Potência de entrada inicial	15 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção luminica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção luminica 50% a 50°C calculada	80000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	80000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	60000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	100000
Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	60000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	91000

Desenho dimensional



Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829160406899
Nome de produto da encomenda	BCS467 30x60 RGB L305
EAN/UPC – Produto	8718291604068
Código de encomenda	123-000079-23
Código local	910503703350
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503703350
Peso líquido (peça)	0,345 kg
Número de catálogo	123-000079-23
Descrição do número de catálogo	ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

