



ColorGrazе QLX Powercore

ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

De nombreuses structures architecturales requièrent un luminaire linéaire capable d'illuminer plusieurs étages à une distance et avec une consommation très réduites. Les propriétaires/utilisateurs finaux recherchent un produit contrôlable pouvant assurer un éclairage dynamique, pour attirer l'attention sur leurs établissements et mettre en valeur leurs marques. Graze QLX Powercore permet d'illuminer plus de 10 mètres tout en étant placé très près des murs. La technologie Powercore est synonyme d'une installation aisée et de longueurs d'exécution considérables.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Tension d'entrée	100 à 277 V
Température de couleur	RGB	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non		
Driver inclus	Oui	Gestion et gradation	
Faisceau du luminaire	60° x 30°	avec gradation	Oui
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		
Marquage CE	Marquage CE	Matériaux et finitions	
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Durée de vie à 70% du flux lumineux	100000 h	Constitution de l'optique	Polycarbonate
		Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
		Longueur	609 mm

ColorGraz e QLX Powercore

Couleur	aluminium
---------	-----------

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G
Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G

Performances Initiales (Conforme IEC)

Puissance initiale absorbée	30 W
-----------------------------	------

Durées de vie (Conforme IEC)

Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé	80000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	80000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	100000

Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	91000

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829160412999
Nom du produit de la commande	BCS467 60x30 RGB L609
Code barre produit	8718291604129
Code de commande	123-000079-29
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	910503703356
Poids net (pièce)	2,700 kg
Code catalogue	123-000079-29
Description du code catalogue	ColorGraz e QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Schéma dimensionnel

