



ColorGrazе QLX Powercore

ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

De nombreuses structures architecturales requièrent un luminaire linéaire capable d'illuminer plusieurs étages à une distance et avec une consommation très réduites. Les propriétaires/utilisateurs finaux recherchent un produit contrôlable pouvant assurer un éclairage dynamique, pour attirer l'attention sur leurs établissements et mettre en valeur leurs marques. Graze QLX Powercore permet d'illuminer plus de 10 mètres tout en étant placé très près des murs. La technologie Powercore est synonyme d'une installation aisée et de longueurs d'exécution considérables.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Tension d'entrée	100 à 277 V
Température de couleur	RGB	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non	Gestion et gradation	
Driver inclus	Oui	avec gradation	Oui
Faisceau du luminaire	10° x 60°	Matériaux et finitions	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Marquage CE	Marquage CE	Constitution de l'optique	Polycarbonate
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Durée de vie à 70% du flux lumineux	100000 h	Longueur	914 mm


ColorGrazex QLX Powercore

Couleur	aluminium
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Résistance aux vibrations	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Puissance initiale absorbée	45 W
Durées de vie (Conforme IEC)	
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé	80000


Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	80000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	91000
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829160382500
Nom du produit de la commande	BCS467 10x60 RGB L914
Code barre produit	8718291603825
Code de commande	123-000079-31
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910503703358
Poids net (pièce)	3,800 kg
Code catalogue	123-000079-31
Description du code catalogue	ColorGrazex QLX Powercore, RGB, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Schéma dimensionnel



Graze



Graze

