



# ColorGrazze QLX Powercore

## ColorGrazze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGrazze QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGrazze QLX Powercore è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni ad elevate prestazioni, progettato per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Gli apparecchi RGB Graze offrono effetti di colore vividi e saturi ed effetti di variazione cromatica. La disponibilità di diverse lunghezze dell'apparecchio, di vari angoli del fascio, livelli di emissione e di consumo energetico supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Durata al 70% del flusso luminoso	
Codice famiglia lampada	LED-HB [ LED High Brightness]	Durata al 70% del flusso luminoso	100000 h
Colore sorgente luminosa	RGB	Funzionamento e parte elettrica	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Tensione in ingresso	100 to 277 V
Driver incluso	Si	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	15° x 30°	Controlli e regolazione del flusso	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Regolabile	Si
Marchio CE	CE mark		
Marchio UL	UL and cUL mark		

# ColorGraz e QLX Powercore

## Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale ottico	Polycarbonate
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Lunghezza	914 mm
Colore	aluminium

## Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP66 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [ 20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Resistenza alle vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

## Rendimento iniziale (conformità IEC)

Potenza in ingresso iniziale	45 W
------------------------------	------

## Rendimento nel tempo (conformità IEC)

50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	100000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	80000

50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	80000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	91000

## Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
---------------------------------	-----------------

## Dati del prodotto


Codice prodotto completo	871829160383200
Nome prodotto ordine	BCS467 15x30 RGB L914
EAN/UPC - Prodotto	8718291603832
Codice d'ordine	123-000079-32
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	910503703359
Peso netto SAP (Pezzo)	3,800 kg
Numero catalogo	123-000079-32
Numero catalogo Descrizione	ColorGraz e QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



## Disegno tecnico



Graze



Graze

