



# ColorGrazе QLX Powercore

## ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGrazе QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić kilka kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany i ograniczonym zużyciu energii. Właściciele/użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze QLX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 10 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                         |                               | Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Kod rodziny źródła światła                | LED-HB [ LED High Brightness] | 100000 h                                                       |  |
| Barwa źródła światła                      | RGB                           |                                                                |  |
| Wymienne źródło światła                   | brak                          |                                                                |  |
| Zawiera zasilacz                          | tak                           |                                                                |  |
| Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 15° x 30°                     |                                                                |  |
| Klasa ochrony IEC                         | Klasa bezpieczeństwa I        |                                                                |  |
| Znak CE                                   | CE                            |                                                                |  |
| Oznaczenie UL                             | UL/cUL                        |                                                                |  |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne     |                               | Sterowanie i ściemnianie                                       |  |
| Napięcie wejściowe                        |                               | 100-277 V                                                      |  |
| Częstotliwość wejściowa                   |                               | 50 do 60 Hz                                                    |  |
| Ściemnialna                               |                               | tak                                                            |  |

# ColorGraz e QLX Powercore

## Mechanika i korpus

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Materiał korpusu                    | Aluminium tłoczone |
| Materiał optyki                     | PC                 |
| Materiał pokrywy optycznej/soczewki | poliwęglan         |
| Długość                             | 914 mm             |
| Kolor                               | aluminium          |

## Zatwierdzenie i Aplikacja

|                                |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod klasy szczelności IP       | IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]                                                                                                     |
| Odporność na uduary mech.      | IK10 [ IK10]                                                                                                                                                                 |
| Norma związana z drganiami     | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Wskaźnik odporności na drgania | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

## Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

|                |      |
|----------------|------|
| Moc znamionowa | 45 W |
|----------------|------|

## Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C | 100000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C | 100000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 50°C | 80000  |

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C | 80000  |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C | 60000  |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C | 100000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C | 60000  |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C | 91000  |

## Warunki dotyczące zastosowań


|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -40 do +50°C |
|------------------------------|--------------|

## Dane produktu


|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pełny kod produktu              | 871829160383200                                                     |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | BCS467 15x30 RGB L914                                               |
| EAN/UPC - Produkt               | 8718291603832                                                       |
| Kod zamówienia                  | 123-000079-32                                                       |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                                                   |
| Numerator - Packs per outer box | 1                                                                   |
| Material Nr. (12NC)             | 910503703359                                                        |
| SAP Net Weight (Piece)          | 3,800 kg                                                            |
| Numer katalogowy                | 123-000079-32                                                       |
| Catalog Number Description      | ColorGraz e QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



## Rysunki techniczne



Graze



Graze

