



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe com o menor consumo de energia possível. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de proporcionar iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. O Graze QLX Powercore é capaz de iluminar mais de 10 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Dados do produto

Informações gerais		Frequência de entrada	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Cor da fonte de luz	RGB	Controles e dimerização	
Fonte de luz substituível	Não	Regulável	
Controlador incluído	Sim	Sim	
Difusão do fecho da luz da luminária	30° x 60°	Dados mecânicos e de compartimento	
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Material do compartimento	
Marca CE	CE	Aluminum extruded	
Marca UL	UL and cUL mark	Material de óptica	
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h	PC	
Dados elétricos e de operação		Material de lente/tampa óptica	
Tensão de entrada		PC	
		Comprimento	
		914 mm	
		Cor	
		alumínio	


ColorGraze QLX Powercore

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Potência de entrada inicial	45 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção lumínica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica 50% a 50°C calculada	80000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	80000
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	60000

Desenho dimensional



Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	100000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	60000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	91000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829160384900
Nome de produto da encomenda	BCS467 30x60 RGB L914
EAN/UPC – Produto	8718291603849
Código de encomenda	123-000079-33
Código local	910503703360
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910503703360
Peso líquido (peça)	3,800 kg
Número de catálogo	123-000079-33
Descrição do número de catálogo	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

