



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
A fényforrás színe	RGB		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Igen		
A lámpatest fényszóródása	15° x 30°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		
		Működtetés és elektronika	
		Bemeneti feszültség	100 to 277 V
		Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Igen

ColorGrazQLX Powercore

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	1219 mm
Szín	alumínium

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütdésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti bemeneti feszültség	60 W
-----------------------------	------

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	100000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	80000

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	80000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	91000

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829160388700
A termék megrendelési neve	BCS467 15x30 RGB L1219
EAN/UPC - termék	8718291603887
Rendelési kód	123-000079-37
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503703364
Nettó tömeg (darab)	4,700 kg
Katalógusszám	123-000079-37
A katalógusszám leírása	ColorGrazQLX Powercore, RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Méretezett rajza



