



ColorGraz QLX Powercore

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz QLX Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking og redusert strømforbruk. Eiendomsforvaltere/ sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthøver merkevarer. Graze QLX Powercore kan belyse over 10 meter ved svært korte tilbaketrekkningsavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon		Inngangsfrekvens	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	50 til 60 Hz	
Lyskildefarge	RGB	Kontroller og dimming	
Lyskilde kan byttes ut	No	Kan dimmes	
Driver inkludert	Ja	Ja	
Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°	Mekanisk og innfatning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Innfatningsmateriale	
CE-merke	CE mark	Ekstrudert aluminium	
UL-merke	UL and cUL mark	Optikkmateriale	
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h	Optisk deksel-/linsemateriale	
Drift og elektrisk		Lengde	
Inngangsspennning	100 to 277 V	Farge	
		aluminium	

ColorGraz XL Powercore

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig inngangseffekt	60 W
----------------------------	------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	80000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	80000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000

Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	91000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata


Fullstendig produktkode	871829160389400
Produktnavn for bestilling	BCS467 30x60 RGB L1219
EAN/UPC – produkt	8718291603894
Bestillingskode	123-000079-38
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503703365
Nettvekt (stykk)	4,700 kg
Katalognummer	123-000079-38
Katalognummerbeskrivelse	ColorGraz XL Powercore, RGB, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Målskisse



Graze



Graze

