



# ColorGraze QLX Powercore

## ColorGraze QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe com o menor consumo de energia possível. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de proporcionar iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. O Graze QLX Powercore é capaz de iluminar mais de 10 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

### Dados do produto

Informações gerais		Frequência de entrada	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [ LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Cor da fonte de luz	RGB	Controles e dimerização	
Fonte de luz substituível	Não	Regulável	Sim
Controlador incluído	Sim	Dados mecânicos e de compartimento	
Difusão do fecho da luz da luminária	60° x 30°	Material do compartimento	Aluminum extruded
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Material de óptica	PC
Marca CE	CE	Material de lente/tampa óptica	PC
Marca UL	UL and cUL mark	Comprimento	1219 mm
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h	Cor	alumínio
Dados elétricos e de operação			
Tensão de entrada	100-277 V		

# ColorGraze QLX Powercore

## Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [ IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [ IK10]
Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

## Desempenho inicial (compatível com IEC)

Potência de entrada inicial	60 W
-----------------------------	------

## Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção luminica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção luminica 50% a 50°C calculada	80000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	80000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	60000

Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	100000
Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	60000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	91000

## Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

## Dados do produto


Código do produto completo	871829160390000
Nome de produto da encomenda	BCS467 60x30 RGB L1219
EAN/UPC – Produto	8718291603900
Código de encomenda	123-000079-39
Código local	910503703366
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910503703366
Peso líquido (peça)	4,700 kg
Número de catálogo	123-000079-39
Descrição do número de catálogo	ColorGraze QLX Powercore, RGB, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



## Desenho dimensional



Graze



Graze

