



ColorGrazecore EC

ColorGrazecore EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGrazecore EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Niektóre zewnętrzne detale architektoniczne wymagają oświetlenia objętościowego z rozmytą granicą wiązki. Oprawa Graze EC Powercore emituje taką specyficzną wiązkę, oferując przy tym sprawdzoną trwałą konstrukcję typową dla rodziny Graze Powercore oraz niskie zużycie prądu.

Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Napięcie wejściowe	100-277 V
Barwa źródła światła	RGB	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Wymienne źródło światła	brak	Sterowanie i Ściemnianie	
Zawiera zasilacz	tak	Ściemnialna	tak
Typ optyki	WB [szeroki rozsył]	Mechanika i korpus	
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PCF [matowany klosz z poliwęglanu]	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	90° x 90°	Materiał optyki	PC
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Znak CE	CE	Długość	305 mm
Oznaczenie UL	UL/cUL	Kolor	ALU
Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	80000 h		

ColorGrazec EC Powercore

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK08 [IK08]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	241 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	15,4 lm/W
Moc znamionowa	10 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	80000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	80000


Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
--	-------

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829160413699
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS468 RGB L305
EAN/UPC - Produkt	8718291604136
Kod zamówienia	123-000079-40
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503703367
SAP Net Weight (Piece)	1,200 kg
Numer katalogowy	123-000079-40
Catalog Number Description	ColorGrazec EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Rysunki techniczne



Graze

