



# ColorGraze EC Powercore

## ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Certains détails architecturaux extérieurs requièrent un remplissage de l'espace de lumière à contour flou. Graze EC Powercore associe ce type de flux au design éprouvé et durable de la famille de produits Graze Powercore et à une consommation réduite.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Fréquence d'entrée	
Code famille de lampe	LED-HB [ LED High Brightness]		50 à 60 Hz
Température de couleur	RGB	Gestion et gradation	
Source lumineuse de substitution	Non	avec gradation	Oui
Driver inclus	Oui	Matériaux et finitions	
Type d'optique	WB [ Faisceau extensif]	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Cache optique/ type de l'objectif	PCF [ Diffuseur polycarbonate dépoli]	Constitution de l'optique	Polycarbonate
Faisceau du luminaire	90° x 90°	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Longueur	609 mm
Marquage CE	Marquage CE	Couleur	Aluminium
Marquage UL	Marquage UL et cUL		
Durée de vie à 70% du flux lumineux	80000 h		
Caractéristiques électriques			
Tension d'entrée	100 à 277 V		

# ColorGraze EC Powercore

## Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [ 5 J Protection anti-vandal]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G
Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G

## Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	482 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	15,4 lm/W
Puissance initiale absorbée	20 W

## Durées de vie (Conforme IEC)

Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	80000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	80000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	60000

## Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

## Données logistiques

Code de produit complet	871829160414399
Nom du produit de la commande	BCS468 RGB L609
Code barre produit	8718291604143
Code de commande	123-000079-41
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	910503703368
Poids net (pièce)	2.700 kg
Code catalogue	123-000079-41
Description du code catalogue	ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



## Schéma dimensionnel



Graze

