



ColorGraze EC Powercore

ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Graze EC Powercore -valaisimessa alhainen tehonkulutus yhdistyy Graze Powercore -tuoteperheen testattuun, kestävään muotoiluun. Valaisin tuottaa pehmeäreunaista valoa, joka sopii erityisesti arkkitehtonisten yksityiskohtien valaisemiseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	RGB
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PCF [Huurrettu polykarbonaattikupu/-suoja]
Valaisimen valokeilan hajautus	90° x 90°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Elinikä 70 %:n valovirranalennemaan	80000 h
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 - 277 V

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	914 mm
Väri	Alumiini
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeäsuojaus]

ColorGrazec EC Powercore

Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	723 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	15,4 lm/W
Ottoteho alussa	30 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	80000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	80000


Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
--	-------

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829160391700
Tilaustuotteen nimi	BCS468 RGB L914
EAN/UPC – tuote	8718291603917
Tilauskoodi	123-000079-42
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	910503703369
SAP-nettopaino (kappale)	3,800 kg
Luettelonumero	123-000079-42
Luettelonumeron kuvaus	ColorGrazec EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Mittapiirros



Graze

