



ColorGrazec EC Powercore

ColorGrazec EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGrazec EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Niektóre zewnętrzne detale architektoniczne wymagają oświetlenia objętościowego z rozmytą granicą wiązki. Oprawa Graze EC Powercore emituje taką specyficzną wiązkę, oferując przy tym sprawdzoną trwałą konstrukcję typową dla rodziny Graze Powercore oraz niskie zużycie prądu.

Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Napięcie wejściowe	100-277 V
Barwa źródła światła	RGB	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Wymienne źródło światła	brak	Sterowanie i Ściemnianie	
Zawiera zasilacz	tak	Ściemnialna	tak
Typ optyki	WB [szeroki rozsył]	Mechanika i korpus	
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PCF [matowany klosz z poliwęglanu]	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	90° x 90°	Materiał optyki	PC
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Znak CE	CE	Długość	914 mm
Oznaczenie UL	UL/cUL	Kolor	ALU
Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	80000 h		

ColorGrazec EC Powercore

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK08 [IK08]
Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	723 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	15,4 lm/W
Moc znamionowa	30 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	80000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	80000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829160391700
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS468 RGB L914
EAN/UPC - Produkt	8718291603917
Kod zamówienia	123-000079-42
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703369
SAP Net Weight (Piece)	3,800 kg
Numer katalogowy	123-000079-42
Catalog Number Description	ColorGrazec EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Rysunki techniczne



Graze

