



ColorGrazec EC Powercore

ColorGrazec EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGrazec EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Vissa arkitektoniska detaljer utomhus kr ver ljus med mjuka kanter f r att f a volymk nsla. Graze EC Powercore kombinerar ett s dant ljusfl de med den bepr vade, h llbara designen fr n produktfamiljen Graze Powercore och en l g energif rbrukning.

Produktdata

Allm�n information		Ing�ngsfrekvens	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Ljusk�llans f�rg	RGB	Styrenheter och dimring	
Utbytbar ljusk�lla	Nej	Dimbara	
Driftdon ing�r	Ja	Ja	
Optiktyp	WB [bredstr�l�nde optik]	Mekanik och armaturhus	
Optikavsk�rmning/optiktyp	PCF [Polykarbonat frostad kupa/lock]	Armaturhusets material	
Armaturens ljusf�rdelning	90° x 90°	Str�ngsprutad aluminium	
Skyddsklass IEC	S�kerhetsklass I	Material i optiken	
CE-m�rkning	CE m�rkning	Polykarbonat	
UL-m�rkning	UL och cUL m�rkt	Optisk kupa/linsmaterial	
Livsl�ngd vid 70 % ljusfl�de	80000 h	Polykarbonat	
Drift och elektricitet		L�ngd	
Insp�nning	100 till 277 V	914 mm	
		F�rg	
		Aluminium	
		Anv�ndning och godk�nnande	
		Kod f�r kapslingsklass	
		IP66 [Dammt�t, str�lskyddad]	
		Skyddskod f�r mekanisk p�verkan	
		IK08 [5 J vandalskyddad]	

ColorGrazecore EC Powercore

Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Vibrationsklassificering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	723 lm
Initialt LED-ljusutbyte	15,4 lm/W
Initial ineffekt	30 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C	100000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C	80000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C	80000
rapporterat	

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C	60000
rapporterat	

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
-----------------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829160391700
Beställningsproduktnamn	BCS468 RGB L914
EAN/UPC – Produkt	8718291603917
Beställningsnummer	123-000079-42
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910503703369
Nettovikt (stycke)	3,800 kg
Katalognummer	123-000079-42
Beskrivning av katalognummer	ColorGrazecore EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Måttskiss



Graze

