



ColorGraze EC Powercore

ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Certains détails architecturaux extérieurs requièrent un remplissage de l'espace de lumière à contour flou. Graze EC Powercore associe ce type de flux au design éprouvé et durable de la famille de produits Graze Powercore et à une consommation réduite.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]
Température de couleur	RGB
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Oui
Type d'optique	WB [Faisceau extensif]
Cache optique/ type de l'objectif	PCF [Diffuseur polycarbonate dépoli]
Faisceau du luminaire	90° x 90°
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Marquage CE	Marquage CE
Marquage UL	Marquage UL et cUL
Durée de vie à 70% du flux lumineux	80000 h

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 277 V

Fréquence d'entrée	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur	1219 mm
Couleur	Aluminium

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]


ColorGraze EC Powercore

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Norme de vibration	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Résistance aux vibrations	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Flux lumineux initial	964 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire	15,4 lm/W
LED	
Puissance initiale absorbée	40 W
Durées de vie (Conforme IEC)	
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C	80000
Signalé	
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	80000

Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C	60000
Signalé	
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829160392400
Nom du produit de la commande	BCS468 RGB L1219
Code barre produit	8718291603924
Code de commande	123-000079-43
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910503703370
Poids net (pièce)	4,700 kg
Code catalogue	123-000079-43
Description du code catalogue	ColorGraze EC Powercore, RGB, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Schéma dimensionnel



Graze

