



# eColor Graze MX Powercore

eColor Graze MX Powercore, Green, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Zöld - 10° x 60° - 914 mm - ALU

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

## Termék adatok

Általános információ	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [ LED High Brightness]
A fényforrás színe	Zöld
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	PCC [ Polikarbonát áttetsző bura]
A lámpatest fényszóródása	10° x 60°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
CE jelölés	CE mark
ENEC jel	ENEC mark
UL jelölés	UL and cUL mark

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	914 mm

## eColor Graze MX Powercore

Szín	ALU
------	-----

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [ Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK10 [ 20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti bemeneti feszültség	45 W
-----------------------------	------


### Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

<b>Termékadatok</b>	
Teljes termékkód	871829160472300
A termék megrendelési neve	BCS439 10x60 GN L914
EAN/UPC - termék	8718291604723
Rendelési kód	223-000080-45
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503703435
Nettó tömeg (darab)	3,800 kg
Katalógusszám	223-000080-45
A katalógusszám leírása	eColor Graze MX Powercore, Green, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



## Méretezett rajza



Graze

