



# eColor Graze MX Powercore

**eColor Graze MX Powercore, Amber, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)**

Ámbar - 10° x 60° - 914 mm - ALU

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que se pueda controlar y ofrezca una iluminación atractiva para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de receso muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

## Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Ámbar
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	PCC [ Policarbonato transparente]
Apertura de haz de luz de la luminaria	10° x 60°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Certificado UL	UL/cUL

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	914 mm
Color	ALU

## eColor Graze MX Powercore

### Aprobación y aplicación

<b>Código de protección de entrada</b>	IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
<b>Índice de protección frente a choque mecánico</b>	IK10 [ IK10]
<b>Estándar de vibración</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>Índice de vibración</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

<b>Potencia de entrada inicial</b>	45 W
------------------------------------	------

### Condiciones de aplicación


<b>Rango de temperatura ambiente</b>	-40 °C a +50 °C
--------------------------------------	-----------------

### Datos de producto

<b>Código de producto completo</b>	871829160474700
<b>Nombre de producto del pedido</b>	BCS439 10x60 AM L914
<b>EAN/UPC - Producto</b>	8718291604747
<b>Código de pedido</b>	223-000080-47
<b>Cantidad por paquete</b>	1
<b>Numerador SAP - Paquetes por caja exterior</b>	1
<b>Código 12NC</b>	910503703437
<b>Peso neto (pieza) SAP</b>	3,800 kg
<b>Número de catálogo</b>	223-000080-47
<b>Descripción del número de catálogo</b>	eColor Graze MX Powercore, Amber, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



### Plano de dimensiones



Graze

