



eColor Graze MX Powercore

**eColor Graze MX Powercore, Amber, 10° x 60°
Beam Angle, 1219 mm (4 ft)**

Bursztynowy - 10° x 60° - 1219 mm - ALU

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić wiele kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany. Właściciele i użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze MX Powercore może oświetlać obszar do wysokości nawet 20 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Napięcie wejściowe	100-277 V
Barwa źródła światła	Bursztynowy	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Wymienne źródło światła	brak	Sterowanie i ściemnianie	
Zawiera zasilacz	tak	Ściemnialna	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PCC [przezroczysty klosz z poliwęglanu]	Mechanika i korpus	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	10° x 60°	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Materiał optyki	PC
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Znak CE	CE	Długość	1219 mm
Oznaczenie ENEC	ENEC	Kolor	ALU
Oznaczenie UL	UL/cUL		

eColor Graze MX Powercore

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Moc znamionowa	60 W
----------------	------

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829160494500
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS439 10x60 AM L1219
EAN/UPC - Produkt	8718291604945
Kod zamówienia	223-000080-67
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał SAP	910503703457
Waga netto (szt.)	4,700 kg
Numer katalogowy	223-000080-67
Opis numeru katalogowego	eColor Graze MX Powercore, Amber, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Rysunki techniczne



Graze

