



eColor Graze MX Powercore

eColor Graze MX Powercore, Green, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Zöld - 15° x 30° - 1219 mm - ALU

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás színe	Zöld
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	PCC [Polikarbonát áttetsző burra]
A lámpatest fényszóródása	15° x 30°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
CE jelölés	CE mark
ENEC jel	ENEC mark
UL jelölés	UL and cUL mark

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	1219 mm


eColor Graze MX Powercore

Szín	ALU
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti bemeneti feszültség	60 W
Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között

Termékadatok	
Teljes termék kód	871829160496900
A termék megrendelési neve	BCS439 15x30 GN L1219
EAN/UPC - termék	8718291604969
Rendelési kód	223-000080-69
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503703459
Nettó tömeg (darab)	4,700 kg
Katalógusszám	223-000080-69
A katalógusszám leírása	eColor Graze MX Powercore, Green, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Méretezett rajza



Graze

