



# eColor Graze MX Powercore

## eColor Graze MX Powercore, Red, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Rouge - 30° x 60° - 1219 mm - Aluminium

De nombreuses structures architecturales ont besoin d'un luminaire linéaire capable d'illuminer plusieurs étages avec un taux de défaillance réduit au minimum. Les propriétaires/utilisateurs finaux recherchent un produit contrôlable pouvant assurer un éclairage dynamique, pour attirer l'attention sur leurs établissements et mettre en valeur leurs marques. Graze MX Powercore est capable d'éclairer plus 20 mètres, tout en étant placé très près des murs. La technologie Powercore est synonyme d'une installation aisée et de longueurs d'exécution considérables.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Fréquence d'entrée	
Code famille de lampe	LED-HB [ LED High Brightness]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Température de couleur	Rouge	Gestion et gradation	
Source lumineuse de substitution	Non	avec gradation	Oui
Driver inclus	Oui	Matériaux et finitions	
Cache optique/ type de l'objectif	PCC [ Diffuseur polycarbonate claire]	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Faisceau du luminaire	30° x 60°	Constitution de l'optique	Polycarbonate
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Marquage CE	Marquage CE	Longueur	1219 mm
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Couleur	Aluminium
Caractéristiques électriques			
Tension d'entrée	100 à 277 V		

## eColor Graze MX Powercore

### Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [ 20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Résistance aux vibrations	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

### Performances Initiales (Conforme IEC)

Puissance initiale absorbée	60 W
-----------------------------	------

### Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

### Données logistiques

Code de produit complet	871829160499000
Nom du produit de la commande	BCS439 30x60 RD L1219
Code barre produit	8718291604990
Code de commande	223-000080-72
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	1
Code 12NC	910503703462
Poids net (pièce)	4,700 kg
Code catalogue	223-000080-72
Description du code catalogue	eColor Graze MX Powercore, Red, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



## Schéma dimensionnel



Graze

