



eColor Graze MX Powercore

eColor Graze MX Powercore, Blue, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Niebieski - 60° x 30° - 1219 mm - ALU

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić wiele kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany. Właściciele i użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze MX Powercore może oświetlać obszar do wysokości nawet 20 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	50 do 60 Hz	
Barwa źródła światła	Niebieski	Sterowanie i ściemnianie	
Wymienne źródło światła	brak	Ściemnialna	tak
Zawiera zasilacz	tak	Mechanika i korpus	
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PCC [przezroczysty klosz z poliwęglanu]	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	60° x 30°	Materiał optyki	PC
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Znak CE	CE	Długość	1219 mm
Oznaczenie UL	UL/cUL	Kolor	ALU
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Napięcie wejściowe	100-277 V		

eColor Graze MX Powercore

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Moc znamionowa	60 W
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829160505800
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS439 60x30 BL L1219
EAN/UPC - Produkt	8718291605058
Kod zamówienia	223-000080-78
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał SAP	910503703468
Waga netto (szt.)	4,700 kg
Numer katalogowy	223-000080-78
Opis numeru katalogowego	eColor Graze MX Powercore, Blue, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Rysunki techniczne

