



# eColor Graze QLX Powercore

## eColor Graze QLX Powercore, Blue, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Bleu - 15° x 30° - 305 mm - Aluminium

Avec un flux lumineux généreux et une consommation électrique d'à peine 10 W par pied, l'eColor Graze QLX Powercore est la solution idéale pour les applications exigeant un rapport coûts/performances équilibré. Plusieurs options de longueur et d'angles d'ouverture du faisceau permettent la prise en charge d'un large éventail d'applications d'éclairage de façades ou de surfaces. Avec leur boîtier ultra-fin, leurs câbles à connecteurs, leur gamme de raccordements universels et leur capacité à fonctionner directement sur la tension secteur, les luminaires eColor Graze Powercore sont extrêmement faciles à installer et à utiliser. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page [www.colorkinetics.com/ls/essentialcolor/ecolorgrazeqlxpowercore/](http://www.colorkinetics.com/ls/essentialcolor/ecolorgrazeqlxpowercore/)

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Code famille de lampe	LED-HB [ LED High Brightness]	Marquage CE	Marquage CE
Température de couleur	Bleu	Marquage UL	Marquage UL et cUL
Source lumineuse de substitution	Non	Durée de vie à 70% du flux lumineux	100000 h
Driver inclus	Oui	Tension d'entrée	100 à 277 V
Cache optique/ type de l'objectif	PC-UV [ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Faisceau du luminaire	15° x 30°		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		

## eColor Graze QLX Powercore

### Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

### Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur	305 mm
Couleur	Aluminium

### Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [ 20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G
Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G

### Performances Initiales (Conforme IEC)

Puissance initiale absorbée	15 W
-----------------------------	------

### Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

### Données logistiques

Code de produit complet	871829160677299
Nom du produit de la commande	BCS447 15x30 BL L305
Code barre produit	8718291606772
Code de commande	223-000081-10
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	4
Code 12NC	910503703479
Poids net (pièce)	1,200 kg
Code catalogue	223-000081-10
Description du code catalogue	eColor Graze QLX Powercore, Blue, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



### Schéma dimensionnel



Graze

