



# eColor Graze QLX Powercore

## eColor Graze QLX Powercore, Blue, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Bleu - 10° x 60° - 609 mm - Aluminium

Avec un flux lumineux généreux et une consommation électrique d'à peine 10 W par pied, l'eColor Graze QLX Powercore est la solution idéale pour les applications exigeant un rapport coûts/performances équilibré. Plusieurs options de longueur et d'angles d'ouverture du faisceau permettent la prise en charge d'un large éventail d'applications d'éclairage de façades ou de surfaces. Avec leur boîtier ultra-fin, leurs câbles à connecteurs, leur gamme de raccordements universels et leur capacité à fonctionner directement sur la tension secteur, les luminaires eColor Graze Powercore sont extrêmement faciles à installer et à utiliser. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page [www.colorkinetics.com/ls/essentialcolor/ecolorgrazeqlxpowercore/](http://www.colorkinetics.com/ls/essentialcolor/ecolorgrazeqlxpowercore/).

### Données du produit

| Caractéristiques générales        |                                                | Marquage CE                         |                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Code famille de lampe             | LED-HB [ LED High Brightness]                  | Marquage UL                         | Marquage UL et cUL |
| Température de couleur            | Bleu                                           | Durée de vie à 70% du flux lumineux | 100000 h           |
| Source lumineuse de substitution  | Non                                            | Caractéristiques électriques        |                    |
| Driver inclus                     | Oui                                            | Tension d'entrée                    | 100 à 277 V        |
| Cache optique/ type de l'objectif | PC-UV [ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] | Fréquence d'entrée                  | 50 à 60 Hz         |
| Faisceau du luminaire             | 10° x 60°                                      |                                     |                    |
| Classe de protection CEI          | Classe de sécurité I                           |                                     |                    |

eColor Graze QLX Powercore

|                                                |                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestion et gradation                           |                                                                                         |
| avec gradation                                 | Oui                                                                                     |
| Matériaux et finitions                         |                                                                                         |
| Matériaux du boîtier                           | Aluminium extrudé                                                                       |
| Constitution de l'optique                      | Polycarbonate                                                                           |
| Matériaux cache optique/lentille               | Polycarbonate                                                                           |
| Longueur                                       | 609 mm                                                                                  |
| Couleur                                        | Aluminium                                                                               |
| Normes et recommandations                      |                                                                                         |
| Code d'indice de protection                    | IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Code de protection contre les chocs mécaniques | IK10 [ 20 J anti-vandalisme]                                                            |
| Norme de vibration                             | Complies with ANSI C136.31, 3G                                                          |
| Résistance aux vibrations                      | Complies with ANSI C136.31, 3G                                                          |
| Performances Initiales (Conforme IEC)          |                                                                                         |
| Puissance initiale absorbée                    | 28 W                                                                                    |

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Conditions d'utilisation          |                                                                       |
| Plage de températures ambiantes   | -40 à +50°C                                                           |
| Données logistiques               |                                                                       |
| Code de produit complet           | 871829160693299                                                       |
| Nom du produit de la commande     | BCS447 10x60 BL L609                                                  |
| Code barre produit                | 8718291606932                                                         |
| Code de commande                  | 223-000081-26                                                         |
| Numérateur SAP - Quantité par kit | 1                                                                     |
| SAP - Conditionnement par carton  | 4                                                                     |
| Code 12NC                         | 910503703495                                                          |
| Poids net (pièce)                 | 2,700 kg                                                              |
| Code catalogue                    | 223-000081-26                                                         |
| Description du code catalogue     | eColor Graze QLX Powercore, Blue, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft) |



Schéma dimensionnel

