



# eColor Graze QLX Powercore

eColor Graze QLX Powercore, Green, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Zöld - 9° x 9° - 914 mm - ALU

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

## Termék adatok

| Általános információ      |                                                | Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig |                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Fényforráscsalád kódja    | LED-HB [ LED High Brightness]                  | 100000 h                                  |                                |
| A fényforrás színe        | Zöld                                           |                                           |                                |
| Cserélhető fényforrás     | Nem                                            |                                           |                                |
| Vezérlővel együtt         | Igen                                           |                                           |                                |
| Optika/lencse típusa      | PC-UV [ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |                                           |                                |
| A lámpatest fényszóródása | 9° x 9°                                        |                                           |                                |
| IEC védelmi osztály       | I. biztonsági osztály                          |                                           |                                |
| CE jelölés                | CE mark                                        |                                           |                                |
| UL jelölés                | UL and cUL mark                                |                                           |                                |
|                           |                                                | Működtetés és elektronika                 |                                |
|                           |                                                | Bemeneti feszültség                       | 100 to 277 V                   |
|                           |                                                | Bemeneti frekvencia                       | 50–60 Hz                       |
|                           |                                                | Vezérlők és fényerő-szabályozás           |                                |
|                           |                                                | Szabályozható                             | Igen                           |
|                           |                                                | Mechanika és tokozás                      |                                |
|                           |                                                | Ház anyaga                                | Nyílásokkal ellátott alumínium |
|                           |                                                | Az optika anyaga                          | Polycarbonate                  |

## eColor Graze QLX Powercore

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Optika/lencse anyaga | Polikarbonát |
| Hossz                | 914 mm       |
| Szín                 | ALU          |

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

|                                      |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por és víz elleni védelem kódja (IP) | IP66 [ Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]                                                                                                                       |
| Mechanikus ütődésvédelmi kód         | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                                                                                                                                                |
| Rázkódásállósági szabvány            | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Rázkódásállósági minősítés           | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Kezdeti bemeneti feszültség | 42 W |
|-----------------------------|------|

### Alkalmazási feltételek


|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -40 to +50 °C között |
|----------------------------------|----------------------|

### Termékadatok

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Teljes termék kód                   | 871829160618500                                                      |
| A termék megrendelési neve          | BCS447 9 GN L914                                                     |
| EAN/UPC - termék                    | 8718291606185                                                        |
| Rendelési kód                       | 223-000081-41                                                        |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                                                    |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 1                                                                    |
| SAP anyag                           | 910503703511                                                         |
| Nettó tömeg (darab)                 | 3,800 kg                                                             |
| Katalógusszám                       | 223-000081-41                                                        |
| A katalógusszám leírása             | eColor Graze QLX Powercore, Green, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



## Méretezett rajza



Graze

