



eColor Graze QLX Powercore

**eColor Graze QLX Powercore, Blue, 30° x 60°
Beam Angle, 1219 mm (4 ft)**

Bleu - 30° x 60° - 1219 mm - Aluminium

Avec un flux lumineux généreux et une consommation électrique d'à peine 10 W par pied, l'eColor Graze QLX Powercore est la solution idéale pour les applications exigeant un rapport coûts/performances équilibré. Plusieurs options de longueur et d'angles d'ouverture du faisceau permettent la prise en charge d'un large éventail d'applications d'éclairage de façades ou de surfaces. Avec leur boîtier ultra-fin, leurs câbles à connecteurs, leur gamme de raccordements universels et leur capacité à fonctionner directement sur la tension secteur, les luminaires eColor Graze Powercore sont extrêmement faciles à installer et à utiliser. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/ls/essentialcolor/ecolorgrazeqlxpowercore/

Données du produit

Caractéristiques générales		Marquage CE	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Marquage UL	Marquage UL et cUL
Température de couleur	Bleu	Durée de vie à 70% du flux lumineux	100000 h
Source lumineuse de substitution	Non	Caractéristiques électriques	
Driver inclus	Oui	Tension d'entrée	100 à 277 V
Cache optique/ type de l'objectif	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Faisceau du luminaire	30° x 60°		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		


eColor Graze QLX Powercore

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur	1219 mm
Couleur	Aluminium
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Résistance aux vibrations	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Puissance initiale absorbée	60 W
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829160651200
Nom du produit de la commande	BCS447 30x60 BL L1219
Code barre produit	8718291606512
Code de commande	223-000081-74
Numérateur SAP - Quantité par kit	1
SAP - Conditionnement par carton	1
Code 12NC	910503703544
Poids net (pièce)	4,700 kg
Code catalogue	223-000081-74
Description du code catalogue	eColor Graze QLX Powercore, Blue, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Schéma dimensionnel



Graze

