



eColor Graze EC Powercore

eColor Graze EC Powercore, Red, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Rød - 90° x 90° - 609 mm - Aluminium

Noen utvendige arkitektoniske detaljer krever mykt fylllys. Graze EC Powercore gir denne effekten sammen med den dokumenterte og varige designen fra Graze Powercore-produktserien og lavt strømforbruk.

Produktdata

Generell informasjon		Kontroller og dimming	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Kan dimmes	Ja
Lyskildefarge	Rød	Mekanisk og innfatning	
Lyskilde kan byttes ut	No	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Driver inkludert	Ja	Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsetype	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lysstrålespredning fra armatur	90° x 90°	Lengde	609 mm
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Farge	Aluminium
CE-merke	CE mark	Godkjenning og bruk	
UL-merke	UL and cUL mark	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h	Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
Drift og elektrisk		Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Inngangsspenning	100 to 277 V	vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz		

eColor Graze EC Powercore

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig inngangseffekt 10 W

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom -40 to +50 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode 871829160781699

Produktnavn for bestilling BCS448 RD L609

EAN/UPC – produkt 8718291607816

Bestillingskode 223-000082-04

SAP-teller – antall per pakke 1

SAP-teller – pakker per utvendige 4

SAP-materialer 910503703553


SAP-nettvekt (stykk) 2,700 kg

Katalognummer 223-000082-04

Katalognummerbeskrivelse eColor Graze EC Powercore, Red, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Målskisse



Graze

