



# iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que se pueda controlar y ofrezca una iluminación dinámica de alta calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

## Datos del producto

| Información general                    |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Código de familia de lámparas          | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Fuente de luz sustituible              | No                            |
| Driver incluido                        | Si                            |
| Apertura de haz de luz de la luminaria | 10° x 60°                     |
| Clase de protección IEC                | Seguridad clase I             |
| Marca CE                               | Marcado CE                    |
| Certificado UL                         | UL/cUL                        |
| Operativos y eléctricos                |                               |
| Tensión de entrada                     | 100-277 V                     |
| Frecuencia de entrada                  | 50 a 60 Hz                    |

| Controles y regulación          |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulable                       | Si                                                                                                 |
| Mecánicos y de carcasa          |                                                                                                    |
| Material de la carcasa          | Aluminio extruido                                                                                  |
| Material óptico                 | PC                                                                                                 |
| Material cubierta óptica/lente  | Polycarbonato                                                                                      |
| Longitud                        | 609 mm                                                                                             |
| Color                           | ALU                                                                                                |
| Aprobación y aplicación         |                                                                                                    |
| Código de protección de entrada | IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |

iW Graze MX Powercore

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Índice de protección frente a choque mecánico  | IK10 [ IK10]                   |
| Estándar de vibración                          | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| Índice de vibración                            | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC)         |                                |
| Potencia de entrada inicial                    | 40 W                           |
| Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)    |                                |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado | 60000                          |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado | 60000                          |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado | 60000                          |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado | 60000                          |

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Condiciones de aplicación                  |                                                            |
| Rango de temperatura ambiente              | -40 °C a +50 °C                                            |
| Datos de producto                          |                                                            |
| Código de producto completo                | 871829160975999                                            |
| Nombre de producto del pedido              | BCS429 10x60/2700-6500 L609                                |
| EAN/UPC - Producto                         | 8718291609759                                              |
| Código de pedido                           | 523-000079-06                                              |
| Cantidad por paquete                       | 1                                                          |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 4                                                          |
| Material SAP                               | 910503703650                                               |
| Copiar Peso neto (pieza)                   | 2,700 kg                                                   |
| Número de catálogo                         | 523-000079-06                                              |
| Descripción del número de catálogo         | iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft) |



Plano de dimensiones

