



iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

iW Graze MX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić wiele kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany. Właściciele/użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze MX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 20 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Sterowanie i Ściemnianie	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Ściemnialna	tak
Wymienne źródło światła	brak		
Zawiera zasilacz	tak		
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	15° x 30°		
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I		
Znak CE	CE		
Oznaczenie UL	UL/cUL		
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Mechanika i korpus	
Napięcie wejściowe	100-277 V	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Materiał optyki	PC
		Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
		Długość	609 mm
		Kolor	ALU
		Zatwierdzenie i Aplikacja	
		Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
		Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]

iW Graze MX Powercore

Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Moc znamionowa	40 W
----------------	------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829160976699
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS429 15x30/2700-6500 L609
EAN/UPC - Produkt	8718291609766
Kod zamówienia	523-000079-07
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503703651
Net Weight (Piece)	2,700 kg
Numer katalogowy	523-000079-07
Catalog Number Description	iW Graze MX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Rysunki techniczne



BCS429 15x30/2700-6500 L609

