



iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

iW Graze MX Powercore, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

iW Graze MX Powercore presenta la mayor potencia lumínica de nuestra línea de luminarias de luz blanca inteligente a ras para la iluminación con gran intensidad de superficies y fachadas de varios pisos. Estas luminarias de alto rendimiento utilizan canales de LED blancos fríos, neutros y cálidos para producir temperaturas de color que van desde 2700 K hasta 6500 K. Cuatro longitudes de luminarias y cinco ángulos de haz brindan soporte a una amplia gama de aplicaciones de iluminación de superficies o fachadas. La carcasa de bajo perfil, las conexiones con conectores, el rango de potencia de entrada universal y el funcionamiento con tensión de línea directa hacen que las luminarias iW Graze Powercore sean fáciles de instalar y utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Si
Ampliación de haz de luz de la luminaria	60° x 30°
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Si
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Longitud	609 mm
Color	Aluminio

iW Graze MX Powercore

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Clasificación de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Información general	
Potencia de entrada inicial	40 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Datos de producto	
Código del producto completo	871829160978099
Nombre del producto del pedido	BCS429 60x30/2700-6500 L609
EAN/UPC: producto	8718291609780
Código del pedido	523-000079-09
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	4
Material de SAP	910503703653
Copiar peso neto (pieza)	2,700 kg
Número del catálogo	523-000079-09
Descripción del número del catálogo	iW Graze MX Powercore, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Plano de dimensiones

