



# iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

iW Graze MX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

## Termék adatok

| Általános információ      |                               | Vezérlők és fényerő-szabályozás      |                                                        |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fényforráscsalád kódja    | LED-HB [ LED High Brightness] | Szabályozható                        | Igen                                                   |
| Cserélhető fényforrás     | Nem                           | Mechanika és tokozás                 |                                                        |
| Vezérlővel együtt         | Igen                          | Ház anyaga                           | Nyílásokkal ellátott alumínium                         |
| A lámpatest fényszóródása | 9° x 9°                       | Az optika anyaga                     | Polycarbonate                                          |
| IEC védelmi osztály       | I. biztonsági osztály         | Optika/lencse anyaga                 | Polikarbonát                                           |
| CE jelölés                | CE mark                       | Hossz                                | 914 mm                                                 |
| UL jelölés                | UL and cUL mark               | Szín                                 | ALU                                                    |
| Működtetés és elektronika |                               | Tanúsítvány és alkalmazási területek |                                                        |
| Bemeneti feszültség       | 100 to 277 V                  | Por és víz elleni védelem kódja (IP) | IP66 [ Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett] |
| Bemeneti frekvencia       | 50–60 Hz                      |                                      |                                                        |

## iW Graze MX Powercore

|                             |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanikus ütdésvédelmi kód | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                                                                                                                                                |
| Rázkódásállósági szabvány   | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Rázkódásállósági minősítés  | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Kezdeti bemeneti feszültség | 60 W |
|-----------------------------|------|

### Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| 50% fényáram-megmaradás 25 °C-on<br>(névleges) | 60000 |
| 50% fényáram-megmaradás 50 °C-on<br>(névleges) | 60000 |
| 70% fényáram-megmaradás 25 °C-on<br>(névleges) | 60000 |
| 70% fényáram-megmaradás 50 °C-on<br>(névleges) | 60000 |

### Alkalmazási feltételek


|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -40 to +50 °C között |
|----------------------------------|----------------------|

### Termékadatok

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Teljes termék kód                   | 871829160947600                                             |
| A termék megrendelési neve          | BCS429 9/2700-6500 L914                                     |
| EAN/UPC - termék                    | 8718291609476                                               |
| Rendelési kód                       | 523-000079-10                                               |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                                           |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 1                                                           |
| SAP anyag                           | 910503703654                                                |
| Net Weight (Piece)                  | 3,800 kg                                                    |
| Katalógusszám                       | 523-000079-10                                               |
| A katalógusszám leírása             | iW Graze MX Powercore, 9° x 9° Beam Angle,<br>914 mm (3 ft) |



## Méretezett rajza



BCS429 9/2700-6500 L914

