



# iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

iW Graze MX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна простая в управлении техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

## Данные о продукции

| Общая информация                                |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Код лампового семейства                         | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Сменный источник света                          | No                            |
| Драйвер в комплекте                             | Yes                           |
| Распределение света светильника                 | 9° x 9°                       |
| Класс защиты по МЭК                             | Класс безопасности I          |
| Маркировка CE                                   | CE mark                       |
| Метка UL                                        | UL and cUL mark               |
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                               |
| Входное напряжение                              | 100 to 277 V                  |
| Входная частота                                 | 50–60 Hz                      |

| Системы управления и регулировка яркости света |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Возможность изменения яркости света            | Yes                                               |
| Механические компоненты и корпус               |                                                   |
| Материал корпуса                               | Формованный алюминий                              |
| Оптический материал                            | Polycarbonate                                     |
| Материал оптической крышки/линзы               | Поликарбонат                                      |
| Длина                                          | 914 mm                                            |
| Цвет                                           | Aluminum                                          |
| Соответствие требованиям и область применения  |                                                   |
| Код защиты от проникновения                    | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |

iW Graze MX Powercore

|                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код степени защиты от механических воздействий                     | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                                                                                                                                                   |
| Стандарт вибрации                                                  | Not compliant to ANSI C136.31, 3G.<br>Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Рейтинг вибростойкости                                             | Not compliant to ANSI C136.31, 3G.<br>Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Первоначальная производительность (соответствие МЭК)               |                                                                                                                                                                                 |
| Начальная входная мощность                                         | 60 W                                                                                                                                                                            |
| Производительность со временем (соответствие МЭК)                  |                                                                                                                                                                                 |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 60000<br>50% при 25 °C |                                                                                                                                                                                 |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 60000<br>50% при 50 °C |                                                                                                                                                                                 |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 60000<br>70% при 25 °C |                                                                                                                                                                                 |

|                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 60000<br>70% при 50 °C |                                                          |
| Условия эксплуатации                                               |                                                          |
| Диапазон температуры окружающей среды                              | -40 to +50 °C                                            |
| Данные об изделии                                                  |                                                          |
| Полный код продукта                                                | 871829160947600                                          |
| Название продукта для заказа                                       | BCS429 9/2700-6500 L914                                  |
| EAN/UPC — продукт                                                  | 8718291609476                                            |
| Код заказа                                                         | 523-000079-10                                            |
| Нумератор — количество на упаковку                                 | 1                                                        |
| Нумератор— упаковок на внешний короб                               | 1                                                        |
| Материал (SAP)                                                     | 910503703654                                             |
| Вес нетто (шт.)                                                    | 3,800 kg                                                 |
| Номер по каталогу                                                  | 523-000079-10                                            |
| Номер по каталогу, описание                                        | iW Graze MX Powercore, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



Чертеж размеров

