



iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

iW Graze MX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić wiele kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany. Właściciele/użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze MX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 20 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Sterowanie i Ściemnianie	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Ściemnialna	tak
Wymienne źródło światła	brak		
Zawiera zasilacz	tak		
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	30° x 60°		
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I		
Znak CE	CE		
Oznaczenie UL	UL/cUL		
Eksplotacja i połączenie elektryczne		Mechanika i korpus	
Napięcie wejściowe	100-277 V	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Materiał optyki	PC
		Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
		Długość	914 mm
		Kolor	ALU
		Zatwierdzenie i Aplikacja	
		Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
		Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]

iW Graze MX Powercore

Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Moc znamionowa	60 W
-----------------------	------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
-------------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829160950600
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS429 30x60/2700-6500 L914
EAN/UPC - Produkt	8718291609506
Kod zamówienia	523-000079-13
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703657
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Numer katalogowy	523-000079-13
Catalog Number Description	iW Graze MX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Rysunki techniczne



BCS429 30x60/2700-6500 L914

