



iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

iW Graze MX Powercore est le plus performant, en termes de flux lumineux, de notre gamme de luminaires à effet de lumière rasante blanche intelligente pour l'éclairage haute intensité des surfaces et façades à plusieurs étages. Ces luminaires hautes performances utilisent des canaux de LED blancs chauds, neutres et froids pour produire des températures de couleur comprises entre 2 700 K et 6 500 K. Quatre longueurs et cinq angles d'ouverture du faisceau permettent la prise en charge d'un large éventail d'applications d'éclairage de façades ou de surfaces. Avec leur boîtier ultra-fin, leurs câbles à connecteurs, leur gamme de raccordements universels et leur capacité à fonctionner directement sur la tension secteur, les luminaires iW Graze Powercore sont extrêmement faciles à installer et à utiliser. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/ls/intelliwhite/iwgrazemxpowercore/.

Données du produit

Caractéristiques générales		Marquage CE	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Marquage UL	Marquage UL et cUL
Température de couleur	Blanc réglable	Caractéristiques électriques	
Source lumineuse de substitution	Non	Tension d'entrée	100 à 277 V
Driver inclus	Oui	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Faisceau du luminaire	10° x 60°		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		

iW Graze MX Powercore

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur	1219 mm
Couleur	Aluminium
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Résistance aux vibrations	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Puissance initiale absorbée	80 W
Durées de vie (Conforme IEC)	
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C	60000
Signalé	

Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C	60000
Signalé	
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C	60000
Signalé	
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C	60000
Signalé	
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829160953700
Nom du produit de la commande	BCS429 10x60/2700-6500 L1219
Code barre produit	8718291609537
Code de commande	523-000079-16
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910503703660
Poids net (pièce)	4,700 kg
Code catalogue	523-000079-16
Description du code catalogue	iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Schéma dimensionnel



