



iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

iW Graze MX Powercore emana l'emissione luminosa più elevata della nostra linea di apparecchi di illuminazione intelligente a luce bianca radente per illuminare intensamente ampie superfici e facciate di edifici a più piani. Questi apparecchi a elevato rendimento utilizzano canali LED di luce calda, fredda o neutra per produrre temperature del colore comprese tra 2.700 K e 6.500 K. Quattro diverse lunghezze degli apparecchi e cinque angoli del fascio consentono un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione per superfici o facciate di edifici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione iW Graze Powercore.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Tensione in ingresso	100 to 277 V
Colore sorgente luminosa	Tunable White	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Sorgente luminosa sostituibile	No	Controlli e regolazione del flusso	
Driver incluso	Si	Regolabile	Si
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	10° x 60°	Meccanica e corpo	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Materiale del corpo	Alluminio estruso
Marchio CE	CE mark	Materiale ottico	Polycarbonate
Marchio UL	UL and cUL mark	Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato

iW Graze MX Powercore

Lunghezza	1219 mm
Colore	Alluminio ALU

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Resistenza alle vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Potenza in ingresso iniziale	80 W
------------------------------	------

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

50% di mantenimento lumen a 25 °C	60000
riferito	
50% di mantenimento lumen a 50 °C	60000
riferito	
70% di mantenimento lumen a 25 °C	60000
riferito	

70% di mantenimento lumen a 50 °C	60000
riferito	

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
---------------------------------	-----------------

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871829160953700
Nome prodotto ordine	BCS429 10x60/2700-6500 L1219
EAN/UPC - Prodotto	8718291609537
Codice d'ordine	523-000079-16
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	910503703660
Peso netto SAP (Pezzo)	4,700 kg
Numero catalogo	523-000079-16
Numero catalogo Descrizione	iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Disegno tecnico



