



iW Graze MX Powercore

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić wiele kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany. Właściciele/użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze MX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 20 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	50 do 60 Hz	
Barwa źródła światła	Zmiana temperatury barwowej	Sterowanie i Ściemnianie	
Wymienne źródło światła	brak	Ściemnialna	tak
Zawiera zasilacz	tak	Mechanika i korpus	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	10° x 60°	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Materiał optyki	PC
Znak CE	CE	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Oznaczenie UL	UL/cUL	Długość	1219 mm
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Kolor	ALU
Napięcie wejściowe	100-277 V		

iW Graze MX Powercore

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Moc znamionowa	80 W
----------------	------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
--	-------

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829160953700
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS429 10x60/2700-6500 L1219
EAN/UPC - Produkt	8718291609537
Kod zamówienia	523-000079-16
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703660
SAP Net Weight (Piece)	4,700 kg
Numer katalogowy	523-000079-16
Catalog Number Description	iW Graze MX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Rysunki techniczne



Graze

