



# iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Ohjattava iW Graze QLX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 10 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

## Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                       |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Lamppuperheen koodi                  | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Valonlähde vaihdettavissa            | Ei                            |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä                         |
| Valaisimen valokeilan hajautus       | 15° x 30°                     |
| Suojausluokka IEC                    | Suojausluokka I               |
| CE-merkintä                          | CE-merkintä                   |
| UL-merkintä                          | UL-merkintä                   |
| Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan   | 100000 h                      |
| Käyttö ja sähkö tiedot               |                               |
| Ottojännite                          | 100 - 277 V                   |
| Syöttötaajuus                        | 50–60 Hz                      |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Himmennettävä                          | Kyllä                                     |
| Mekaaniset tiedot ja runko             |                                           |
| Pituus                                 | 609 mm                                    |
| Hyväksyntä ja käyttökohteet            |                                           |
| IP-luokka                              | IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| Mek. iskun suojauskoodi                | IK10 [ 20 J ilkeivaltasuojaus]            |
| Tärinästandardi                        | Complies with ANSI C136.31, 3G            |
| Tärinästandardi                        | Complies with ANSI C136.31, 3G            |
| Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) |                                           |
| Ottoteho alussa                        | 30 W                                      |

## iW Graze QLX Powercore

### Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue -20 ... +50 °C

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871829160986599  
Tilaustuotteen nimi BCS437 15x30/2700-6500 L609  
EAN/UPC – tuote 8718291609865  
Tilauskoodi 523-000079-27  
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 4

SAP-materiaali 910503703671


SAP-nettopaino (kappale) 2,700 kg

Luettelonumero 523-000079-27

Luettelonumeron kuvaus iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



### Mittapiirros



Graze

