



iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimal indragning och låg energiförbrukning. Fastighetsägare/ slutanvändare behöver en styrd produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze QLX Powercore kan belysa mer än 10 meter på mycket nära indragningsavstånd. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Armaturens ljusfördelning	15° x 30°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL märke
Livslängd vid 70 % ljusflöde	100000 h
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Längd	609 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandalsäker]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial ineffekt	30 W

iW Graze QLX Powercore

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur -20 till +50 °C

Produktdata

Fullständig produktkod 871829160986599
Beställningsproduktnamn BCS437 15x30/2700-6500 L609
EAN/UPC – Produkt 8718291609865
Beställningsnummer 523-000079-27
SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 4

Materialnummer (12NC) 910503703671


Nettovikt (stycke) 2,700 kg

Katalognummer 523-000079-27

Beskrivning av katalognummer iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Måttskiss



Graze

