



iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

iW Graze QLX Powercore, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

iW Graze QLX Powercore è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni ad elevate prestazioni, ideale per applicazioni che richiedono il giusto compromesso tra costi e rendimento. È progettato per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Gli apparecchi Graze Intelligent White utilizzano canali LED di luce bianca calda, fredda o neutra per produrre temperature del colore comprese tra 2.700 K e 6.500 K. La disponibilità di diverse lunghezze dell'apparecchio, di vari angoli del fascio, livelli di emissione e di consumo energetico supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta, agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze. iW Graze QLX Powercore 5 W è configurato per consumare un massimo di 5 W ogni 305 mm e supporta le certificazioni ASHRAE e LEED per l'ecosostenibilità degli edifici a consumo energetico ridotto.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Si
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	60° x 30°
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Marchio CE	CE mark
Marchio UL	UL mark
Durata al 70% del flusso luminoso	100000 h
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 277 V


iW Graze QLX Powercore

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Sì
Meccanica e corpo	
Lunghezza	609 mm
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Potenza in ingresso iniziale	30 W
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829160988999
Nome prodotto ordine	BCS437 60x30/2700-6500 L609
EAN/UPC - Prodotto	8718291609889
Codice d'ordine	523-000079-29
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
Materiale SAP	910503703673
Peso netto SAP (Pezzo)	2,700 kg
Numero catalogo	523-000079-29
Numero catalogo Descrizione	iW Graze QLX Powercore, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Disegno tecnico



Graze

