



iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

iW Graze QLX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking og redusert strømforbruk. Eiendomsforvaltere/ sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthøver merkevarer. Graze QLX Powercore kan belyse over 10 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata


Generell informasjon		Kontroller og dimming	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Kan dimmes	Ja
Lyskilde kan byttes ut	No		
Driver inkludert	Ja	Mekanisk og innfatning	
Lysstrålespredning fra armatur	10° x 60°	Lengde	914 mm
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
CE-merke	CE mark	Godkjenning og bruk	
UL-merke	UL mark	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h	Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Drift og elektrisk		Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Inngangsspenning	100 to 277 V		
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz		

iW Graze QLX Powercore

vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.	Produktnavn for bestilling	BCS437 10x60/2700-6500 L914
		EAN/UPC – produkt	8718291609582
		Bestillingskode	523-000079-31
		SAP-teller – antall per pakke	1
		SAP-teller – pakker per utvendige	1
		SAP-materialer	910503703675
		Nettovekt (stykk)	3,800 kg
		Katalognummer	523-000079-31
		Katalognummerbeskrivelse	iW Graze QLX Powercore, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)			
Opprinnelig inngangseffekt	45 W		
Bruksforhold			
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C		
Produktdata			
Fullstendig produktkode	871829160958200		



Målskisse



Graze

