



iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimal indragning och låg energiförbrukning. Fastighetsägare/ slutanvändare behöver en styrd produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze QLX Powercore kan belysa mer än 10 meter på mycket nära indragningsavstånd. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Armaturens ljusfördelning	30° x 60°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL märke
Livslängd vid 70 % ljusflöde	100000 h
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Längd	914 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandalsäker]
Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Vibrationsklassificering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the

iW Graze QLX Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial ineffekt	45 W
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829160960500
Beställningsproduktnamn	BCS437 30x60/2700-6500 L914
EAN/UPC – Produkt	8718291609605

Beställningsnummer	523-000079-33
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910503703677
Nettovikt (stycke)	3,800 kg
Katalognummer	523-000079-33
Beskrivning av katalognummer	iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Måttskiss

