



iW Graze EC Powercore

iW Graze EC Powercore, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

iW Graze EC Powercore, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Bizonyos külső építészeti részletekhez nem kontúros, kitöltő jellegű fénykibocsátás szükséges. A Graze EC Powercore az ilyen fajta kibocsátást egyesíti a Graze Powercore termékcsalád bevált, tartós kialakításával és kis fogyasztásával.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás színe	Hideg fehér és meleg fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Az optika típusa	90 [Beam angle 90°]
Optika/lencse típusa	PCF [Polikarbonát burra/ homokfúvott szegély]
A lámpatest fényszóródása	90° x 90°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
CE jelölés	CE mark
UL jelölés	UL and cUL mark
Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	100000 h
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 277 V

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	1219 mm
Szín	ALU
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK08 [5 J vandal-protected]
Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the

iW Graze EC Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	1648 lm
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	29,6 lm/W
Kezdeti színvisszaadási index	82
Kezdeti bemeneti feszültség	40 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	36000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	80000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	36000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000


70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	36000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	36000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829160968100
A termék megrendelési neve	BCS438 2700-6500 L1219
EAN/UPC - termék	8718291609681
Rendelési kód	523-000079-43
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503703687
Nettó tömeg (darab)	4,700 kg
Katalógusszám	523-000079-43
A katalógusszám leírása	iW Graze EC Powercore, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Méretezett rajza



Graze

