



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić wiele kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany. Właściciele i użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze MX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 20 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Napięcie wejściowe	100-277 V
Barwa źródła światła	Barwa biała neutralna	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Wymienne źródło światła	brak	Sterowanie i ściemnianie	
Zawiera zasilacz	tak	Ściemnialna	tak
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	9° x 9°	Mechanika i korpus	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Znak CE	CE	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Oznaczenie UL	UL/cUL	Długość	305 mm
Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	100000 h		

eW Graze MX Powercore

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Oznaczenie FCC	FCC Class A
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	60,1 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Moc znamionowa	15 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000


Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
--	-------

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-20 do +50°C

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829161014499
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS419 9/4000 L305
EAN/UPC - Produkt	8718291610144
Kod zamówienia	523-000080-01
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503703688
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Numer katalogowy	523-000080-01
Catalog Number Description	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Rysunki techniczne



BCS419 9/4000 L305

