



# eW Graze MX Powercore

**eW Graze MX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)**

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

## Termék adatok

| Általános információ      |                               | Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig |              |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Fényforráscsalád kódja    | LED-HB [ LED High Brightness] | 60000 h                                   |              |
| A fényforrás színe        | Meleg fehér                   |                                           |              |
| Cserélhető fényforrás     | Nem                           |                                           |              |
| Vezérlővel együtt         | Igen                          |                                           |              |
| A lámpatest fényszóródása | 10° x 60°                     |                                           |              |
| IEC védelmi osztály       | I. biztonsági osztály         |                                           |              |
| CE jelölés                | CE mark                       |                                           |              |
| UL jelölés                | UL and cUL mark               |                                           |              |
|                           |                               | Működtetés és elektronika                 |              |
|                           |                               | Bemeneti feszültség                       | 100 to 277 V |
|                           |                               | Bemeneti frekvencia                       | 50–60 Hz     |
|                           |                               | Vezérlők és fényerő-szabályozás           |              |
|                           |                               | Szabályozható                             | Igen         |

## eW Graze MX Powercore

### Mechanika és tokozás

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Ház anyaga           | Nyílásokkal ellátott alumínium |
| Optika/lencse anyaga | Polikarbonát                   |
| Hossz                | 305 mm                         |

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Por és víz elleni védelem kódja (IP) | IP66 [ Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett] |
| Mechanikus ütésvédelmi kód           | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                          |
| Rázkódásállósági szabvány            | Complies with ANSI C136.31, 3G                         |
| Rázkódásállósági minősítés           | Complies with ANSI C136.31, 3G                         |

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Kezdeti korrelált színhőmérséklet | 2700 K |
| Kezdeti bemeneti feszültség       | 15 W   |

### Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| 50% fényáram-megmaradás 25 °C-on<br>(névleges) | 60000 |
| 50% fényáram-megmaradás 50 °C-on<br>(névleges) | 60000 |
| 70% fényáram-megmaradás 25 °C-on<br>(névleges) | 60000 |

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| 70% fényáram-megmaradás 50 °C-on<br>(névleges) | 60000 |
|------------------------------------------------|-------|

### Alkalmazási feltételek


|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20 és +50 °C között |
|----------------------------------|----------------------|

### Termékadatok

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Teljes termékkód                    | 871829161016899                                                    |
| A termék megrendelési neve          | BCS419 10x60/2700 L305                                             |
| EAN/UPC - termék                    | 8718291610168                                                      |
| Rendelési kód                       | 523-000080-03                                                      |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                                                  |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 4                                                                  |
| SAP anyag                           | 910503703690                                                       |
| Net Weight (Piece)                  | 1,200 kg                                                           |
| Katalógusszám                       | 523-000080-03                                                      |
| A katalógusszám leírása             | eW Graze MX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft) |



## Méretezett rajza



BCS419 10x60/2700 L305

