



eW Graze MX Powercore

BCS419 10x60/5500 L305

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingsavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata


Generell informasjon		Kontroller og dimming	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Kan dimmes	Ja
Lyskildefarge	Nøytralhvit		
Lyskilde kan byttes ut	No	Mekanisk og innfatning	
Driver inkludert	Ja	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Lysstrålespredning fra armatur	10° x 60°	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Lengde	305 mm
CE-merke	CE mark	Godkjenning og bruk	
UL-merke	UL and cUL mark	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Levetid til 70 % lysytelse	60000 h	Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Drift og elektrisk		Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Inngangsspenning	100 to 277 V	vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz		

eW Graze MX Powercore

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)		Produktnavn for bestilling	BCS419 10x60/5500 L305
Oppr. Korr. Fargetemperatur	5500 K	EAN/UPC – produkt	8718291610182
Opprinnelig inngangseffekt	15 W	Bestillingskode	523-000080-05
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)		SAP-teller – antall per pakke	1
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000	SAP-teller – pakker per utvendige	4
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000	SAP-materialer	910503703692
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000	Nettovekt (stykk)	1,103 kg
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000	Katalognummer	523-000080-05
Bruksforhold		Katalognummerbeskrivelse	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)
For omgivelsestemperaturer mellom			
		-20 to +50 °C	
Produktdata			
Fullstendig produktkode		871829161018299	



Målskisse



BCS419 10x60/5500 L305

