



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легко управляемая техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	Нейтральный белый
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Распределение света светильника	15° x 30°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark
Срок службы до эффективности светотдачи в 50%	60000 h

Срок службы до эффективности светотдачи в 70% 60000 h	
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат

eW Graze MX Powercore

Длина	305 mm
-------	--------

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G
Метка FCC	FCC Class A
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача (система со светоотдачей)	876 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	60,4 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная входная мощность	15 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% 60000	
при 25 °C	

Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% 60000
при 50 °C

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829161020599
Название продукта для заказа	BCS419 15x30/4000 L305
EAN/UPC — продукт	8718291610205
Код заказа	523-000080-07
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	910503703694
Вес нетто (шт.)	0.345 kg
Номер по каталогу	523-000080-07
Номер по каталогу, описание	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Чертеж размеров



BCS419 15x30/4000 L305

