



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimal indragning. Fastighetsägare/slutanvändare behöver en styrd produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze MX Powercore kan belysa mer än 20 meter på mycket nära indragningsavstånd. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	Inspänning	100 till 277 V
Ljuskällans färg	Varmvit	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Utbytbar ljuskälla	Nej		
Driftdon ingår	Ja	Styrenheter och dimming	
Armaturens ljusfördelning	30° x 60°	Dimbara	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I		
CE-märkning	CE märkning	Mekanik och armaturhus	
UL-märkning	UL och cUL märkt	Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Livslängd vid 50 % ljusflöde	60000 h	Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Livslängd vid 70 % ljusflöde	60000 h	Längd	305 mm

eW Graze MX Powercore

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandalsäker]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	615 lm
Initialt LED-ljusutbyte	45,9 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	2700 K
Initialt färgåtergivningsindex	>80
Initial ineffekt	15 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	60000

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829161022999
Beställningsproduktnamn	BCS419 30x60/2700 L305
EAN/UPC – Produkt	8718291610229
Beställningsnummer	523-000080-09
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	910503703696
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Katalognummer	523-000080-09
Beskrivning av katalognummer	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Måttskiss



BCS419 30x60/2700 L305

