



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	60000 h	
A fényforrás színe	Semleges fehér		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Igen		
A lámpatest fényszóródása	60° x 30°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		
Élettartam az 50%-os fényáram-megmaradásig	60000 h		
Működtetés és elektronika		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Bemeneti feszültség		100 to 277 V	
Bemeneti frekvencia		50–60 Hz	
Szabályozható		Igen	

eW Graze MX Powercore

Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	305 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC jel	FCC Class A
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti bemeneti feszültség	15 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000


70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
---	-------

Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +50 °C között

Termékadatok	
Teljes termékkód	871829161026799
A termék megrendelési neve	BCS419 60x30/4000 L305
EAN/UPC - termék	8718291610267
Rendelési kód	523-000080-13
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503703701
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Katalógusszám	523-000080-13
A katalógusszám leírása	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Méretezett rajza



BCS419 60x30/4000 L305

