



eW Graze MX Powercore

BCS419 10x60/5500 L609

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	Nøytralhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Lysstrålespredning fra armatur	10° x 60°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark
Levetid til 70 % lysytelse	60000 h
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lengde	609 mm
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G

eW Graze MX Powercore

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)		Produktnavn for bestilling	BCS419 10x60/5500 L609
Oppr. Korr. Fargetemperatur	5500 K	EAN/UPC – produkt	8718291610335
Opprinnelig inngangseffekt	28 W	Bestillingskode	523-000080-20
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)		SAP-teller – antall per pakke	1
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000	SAP-teller – pakker per utvendige	4
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000	SAP-materialer	910503703708
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000	Nettovekt (stykk)	2,700 kg
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000	Katalognummer	523-000080-20
Bruksforhold		Katalognummerbeskrivelse	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)
For omgivelsestemperaturer mellom			
Produktdata			
Fullstendig produktkode			



Målskisse



BCS419 10x60/5500 L609

