



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig 60000 h	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]		
A fényforrás színe	Semleges fehér		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Igen		
A lámpatest fényszóródása	15° x 30°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		
Élettartam az 50%-os fényáram-megmaradásig	60000 h		
Működtetés és elektronika			
Bemeneti feszültség	100 to 277 V		
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz		
Vezérlők és fényerő-szabályozás			
Szabályozható	Igen		
Mechanika és tokozás			
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium		

eW Graze MX Powercore

Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	609 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC jel	FCC Class A
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	1752 lm
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	60,4 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti színvisszaadási index	>80
Kezdeti bemeneti feszültség	28 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000

70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829161035999
A termék megrendelési neve	BCS419 15x30/4000 L609
EAN/UPC - termék	8718291610359
Rendelési kód	523-000080-22
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503703710
Net Weight (Piece)	0,825 kg
Katalógusszám	523-000080-22
A katalógusszám leírása	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Méretezett rajza

